





Схема электрическая
принципиальная



Обозначение	Код	Рис.
ГТБВ.402152.050	1C106HG-1	1
-01	1C106HG-2	
-02	1C106HA-1	2
-03	1C106HA-2	

- 1 Все размеры для справок.
- 2 Длина кабеля (L) – определяется заказчиком.
- 3 Акселерометр крепить на эпоксидный клей любой стандартной марки. В лабораторных условиях допускается для крепления использовать воск, термоклей и клей на циакриновой основе.
- 4 Поверхность объекта испытаний, на которую устанавливается вибропреобразователь, должна быть выполнена с допуском плоскостности 0,05, с шероховатостью $\sqrt{Ra}2.5$.

					ГТБВ.402152.050 ГЧ					
					Акселерометр 1C106 Габаритный чертеж			Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						10:1
Разраб.	Забродин			06.05.26						
Пров.	Новоселов									
Т.контр.								Лист 1	Листов 2	
Н.контр.	Ситников							000 "ГТЛАБ"		
Утв.	Кирпичев									